




対辺 ← 8mmスパナ掛け

スパナ掛け付きで
固着したネジも
ラクラク取りはずし!!



電ドラボール 替ビット ラインアップ

端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。 *New*



品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB161100	φ1×φ4.5×100	160×35×8	10	200	007704
USB162100	φ2×φ5×100	160×35×8	10	200	007711
USB162150	φ2×φ5×150	180×35×8	10	200	007728
USB163100	φ3×φ6×100	160×35×8	10	200	007735
USB166100	φ6×φ6×100	160×35×8	10	200	007742

●オープン価格

品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB162100S8	φ2×φ6×100	160×35×8	10	200	026552
USB163100S8	φ3×φ7×100	160×35×8	10	200	015822

●オープン価格

△ご注意

- 必ず電動工具本体の取扱説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

POINT 01 スパナやモンキーレンチを掛けることが可能。高トルクが必要な箇所で活躍します。

POINT 02 ショート事故、ワークへの傷つけ防止のための被覆チューブ付き。
※絶縁ではありません。スパナ掛け部は導通しますので、取扱いにはご注意ください。

POINT 03 錆びついて固着したネジを緩めたり高トルクが必要なネジ締めにも。配電盤の解体や移設工事に。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口
06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7771	FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号	TEL.011-711-5003	FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号	TEL.022-236-1567	FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒1370-0044 群馬県高崎市若押町2丁目7番6号	TEL.027-310-3757	FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号	TEL.03-3776-1831	FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号	TEL.052-821-9575	FAX.052-824-4167
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7772	FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11	TEL.082-291-0106	FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号	TEL.092-411-5710	FAX.092-411-5770

お求めは…

New

電ドラボール


No. 220USB-1/ 220USB-5

220USB



ドライバーは進化する。
替えビットも進化する。

New
スパナ掛け付
新登場!



日本製

USB充電 6.35mm 高輝度LED 4.3.6v 800mAh Li-ion Battery

電動 × 手動

早締めはモーター
でラクラク!!

本締めはいつもの
ドライバー感覚で!!

電気・設備工事

盤の組み立て

機器・装置のメンテナンス


自動車・二輪の整備

DIY

圧倒的な使いやすさを誇るベッセルボールグリップドライバーが大きな進化を遂げる。
リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した電動アシストの新提案。さらに、使いやすさの頂点へ。



軽量
腰サックに入れてもラクラク!!



3.6V
800mAh
バッテリー充電ランプ
Li-ion Battery



※回路保護のため、電動使用時に2N・m以上の負荷がかかると、赤色に点滅し動作が停止します。また、充電が15%以下になると同様に赤色に点滅します。

本体仕様	
品名	電ドラボール
型番	220USB-1/220USB-5
バッテリー容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min ⁻¹
トルク(最大)	2N・m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N・m
スリーブ	対応6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対応6.35mm 片頭・両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数※	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
入力(最大)	5V 1A
重量	160g(付属品含まず)
動作環境 / 充電環境	-10℃~45℃ / 0℃~40℃

充電器仕様	
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A

※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル!
ベッセルの電動ボールグリップドライバー。



6.35mm
高速回転で作業効率UP!
無負荷回転数: 280min⁻¹
ご使用できるネジ径: M6まで
トルク範囲: 電動~2N・m/手動~10N・m

スイッチ
軽い力で正転・逆転が操作できる、スライドスイッチ



Micro USB type B
USB 充電
充電ポート
USB端子で簡単充電



高輝度
LED
LEDライト
暗い現場でも活躍する高輝度LEDライト



スリーブチャック
両頭・片頭ビットが使えます



使い方

1) スイッチを前方に押し
と右回転、手前に引くと
左回転します。
2) 姿勢を整えて、グリップ
をしっかり握って
ください。



3) スイッチを操作し回転させ
てください(仮締め)。
4) 着座した瞬間にスイッチから
手を離して、握り直して
ゆっくりと手締めを始めて
ください(本締め)。「ロック
がかかる」手ごたえが
あります。



《お願い》過度な負荷
は故障につながります。
特に、両手でないと緩ま
ないようなネジへのご
使用は避けてください。
ドライバーが腰サックに
入るようにギア部を小型
設計しております。

No. 220USB-1
電ドラボール
・USBケーブル付
・ビット1本付属

USB充電ケーブル (1m)
※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装: 5セット
品番No. 付属品 JAN(4907587)
220USB-1 ビット: 2 (100mm) 010711
USB充電ケーブル (1m)

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm

No. 220USB-5
電ドラボール
・ACアダプター付
・ビット5本付属

専用ACアダプター
USB充電ケーブル (1m)

外装: 5セット
品番No. 付属品 JAN(4907587)
220USB-5 ビット: 5 (100mm) 010728
専用ACアダプター、USB充電ケーブル (1m)

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm